


**CCMT 120408, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260204 CA115P
GTIN	4960664045365
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Soort	CA115P
Snedeccondities	continu
Tolerantie	M
Aantal wisselingen/snikanten	2
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Spaanbreker	GK
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 340 m/min
ISO-code wisselplaat	CCMT 120408
Hoekradius	0,8 mm

Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien