

**DCMT 070204, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260483 CA115P
GTIN	4960664045815
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 340 m/min
Spaanbreker	GK
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snedecondities	continu
Tolerantie	M
Soort	CA115P

Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien