

**DCMT 11T302, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260488 CA115P
GTIN	4960664045839
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Spaanbreker	GK
Soort	CA115P
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 3 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Snedecondities	continu
Hoekradius	0,2 mm
Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T302
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 340 m/min
Tolerantie	M

Aantal wisselingen/snikanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien