

**DCMX 11T304 Wiper, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260388 CA115P
GTIN	4960664045693
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Snedecoördinaten	continu
Tolerantie	M
Soort	CA115P
Aantal wisselingen/snij-kanten	2
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMX 11T304
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,45 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	WP
Snij-snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 340 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,15 - 1 mm

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien