

**DCMT 070202, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260481 CA115P
GTIN	4960664045808
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Soort	CA115P
Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,2 mm
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	DCMT 070202
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Spaanbreker	GK

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 340 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien