

**Draai-wisselplaat DCMT 11T308, voor nabewerking, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260387 CA115P
GTIN	4960664045914
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Soort	CA115P
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	HQ
Snedecondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Tolerantie	M
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 340 m/min
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T308
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien