

**Draai-wisselplaat DC.T 11T304, voor middelruwe bewerking, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260490 CA115P
GTIN	4960664045846
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Soort	CA115P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 340 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Tolerantie	M
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T304
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	GK

Hoofdtoepassing

P

Producttype

Wisselplaat voor het draaien