

**DC.T 11T308, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260492 CA115P
GTIN	4960664045853
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Soort	CA115P
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T308
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedecondities	continu
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 340 m/min
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Spaanbreker	GK
Hoekradius	0,8 mm

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien