

**VBMT 110304, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261174 CA115P
GTIN	4960664040469
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	VBMT 110304
Soort	CA115P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 340 m/min
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Spaanbreker	HQ
Hoekradius	0,4 mm

Producttype

Wisselplaat voor het draaien