


**CCMT 060202, Soort: CA115P**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260190 CA115P
GTIN	4960664045310
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Hoekradius	0,2 mm
Tolerantie	M
ISO-code wisselplaat	CCMT 060202
Soort	CA115P
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 340 m/min
Snedecondities	continu
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes

Spaanbreker

GK

Producttype

Wisselplaat voor het draaien