

Garant**DC.T 070202, Soort: HB7310**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260449 HB7310
GTIN	4045197669308
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	N
Spaanbreker	AM
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
Hoekradius	0,2 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 m/min
Soort	HB7310
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCGT 070202
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien