

Bekkaliber, enkel, Type: A**Bestelgegevens**

Bestelnummer	484227 A
GTIN	2050002077607
Artikelklasse	48B

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmede uitvoering van gehard kaliberstaal. Controlevlakken gehard, geslepen en gelept. Goedkeurzijde met slijtageovermaat volgens DIN 7163.

Bekkaliber met ISO-tolerantieklasse bijv. nr. 484227 **gr. 125,05 M6** of tolerantiewaarde bijv. nr. 484227 **gr. 125,05 + 0,01 / -0,02**. Voor ISO-tolerantieveldposities **a – zc** in de **basistolerantiegraden 6 – 13**.

Toepassing:

Voor het controleren van assen op spelings-, overgangs- of overmaatpassingen.

Norm:

Baumaße nach **DIN 2231**.

Opmerking:

Gewenste tolerantieklasse opgeven. Bij bestelling **tolerantieveldpositie (a – zc)** en **basistolerantiegraad (6 – 13)** opgeven. Kalibers voor basistolerantiegraad 5 en fijnere toleranties op aanvraag mogelijk.

Technische beschrijving

Nominale maat	100 - 109,999 mm
Tolerantieveld	a
Tolerantieveld	b

Tolerantieveld	c
Tolerantieveld	cd
Tolerantieveld	d
Tolerantieveld	e
Tolerantieveld	ef
Tolerantieveld	f
Tolerantieveld	fg
Tolerantieveld	g
Tolerantieveld	h
Tolerantieveld	j
Tolerantieveld	js
Tolerantieveld	k
Tolerantieveld	m
Tolerantieveld	n
Tolerantieveld	p
Tolerantieveld	r
Tolerantieveld	t
Tolerantieveld	u
Tolerantieveld	v
Tolerantieveld	x
Tolerantieveld	y
Tolerantieveld	z
Tolerantieveld	za
Tolerantieveld	zb
Tolerantieveld	zc
Materiaal	Kaliberstaal
Norm	DIN 7163
Norm	DIN 2231
Norm	DIN 2231

Kalibertype	Controlekaliber
Kalibertype	Goedkeurkaliber
Kwaliteit	6
Kwaliteit	7
Kwaliteit	8
Kwaliteit	9
Kwaliteit	10
Kwaliteit	11
Kwaliteit	12
Kwaliteit	13
Kalibratie	L8
Producttype	Bekkaliber

Dienstverlening

KalibratieBekkaliber Maximale nominale maat 200 mm	028700 200
DAkkS-kalibratieBekkaliber Maximale nominale maat 160 mm	028710 160