

**DC.T 11T304, Soort: CA6525****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260386 CA6525
GTIN	4960664589258
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DC.T 11T304 CA6525 Soort: CA6525
Spaanbreker: MQ
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 140 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Hoofdtoepassing	M
Snedeccondities	licht onderbroken
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 140 m/min
Spaanbreker	MQ

Soort	CA6525
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T304
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien