

Garant**Snijplaat Volradius breedte 4 mm, Type: ALU****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218484 ALU
GTIN	4067263116547
Artikelklasse	21B

Omschrijving**T.b.v.:**

Voor schijffrezen nr. 218408 – 218444 en steekzwaard nr. 273560.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor a_e max.

Geschikt voor schijf-/zaagfrezen $a_p= 3,1$ mm.

Technische beschrijving

Type	ALU
Voeding f_z	0,13 mm
Hoekradius	0,15 mm
Tolerantie a_p	0 / +0,3 mm
Soort	HU7810
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	1

Coating	TiAlN
Producttype	Wisselplaat voor het frezen