

**Garant****Snijplaat Volradius breedte 3 mm, Type: ALU****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218482 ALU
GTIN	4067263116509
Artikelklasse	21B

**Omschrijving****T.b.v.:**

Voor schijffrezen nr. 218408 – 218444 en steekzwaard nr. 273560.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e$  max.

Geschikt voor schijf-/zaagfrezen  $a_p= 3,1$  mm.

**Technische beschrijving**

Tolerantie $a_p$	0 / +0,3 mm
Type	ALU
Soort	HU7810
Hoekradius	0,15 mm
Voeding $f_z$	0,13 mm
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	1

Coating	TiAlN
Producttype	Wisselplaat voor het frezen