

**Garant****Snijplaat Volradius breedte 4 mm, Type: UNI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218484 UNI
GTIN	4067263116578
Artikelklasse	21B

**Omschrijving****T.b.v.:**

Voor schijffrezen nr. 218408 – 218444 en steekzwaard nr. 273560.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e$  max.

Geschikt voor schijf-/zaagfrezen  $a_p= 3,1$  mm.

**Technische beschrijving**

Tolerantie $a_p$	0 / +0,3 mm
Hoekradius	0,15 mm
Soort	HB7535
Type	UNI
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Coating	TiAlN

Producttype

Wisselplaat voor het frezen