



## Assortiment precisie-borgveertangen voor binnen- en buitenborgveren, Aantal tangen: 8



### Bestelgegevens

Bestelnummer	700156 8
GTIN	
Artikelklasse	73F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Greep- en scharniergeedeelte gesmeed, punten van hoogwaardig staal, uiterst nauwkeurig bewerkt; in het tanglichaam geperst. Tang zwart, kop geslepen, grepen met kunststof bekleed. Scharnier van buitenborgveertangen met **geïntegreerde openingsveer**.

#### Voordeel:

Ingezette punten zwaar belastbaar bij voortdurend gebruik, maximaal 10 keer hogere standtijd ten opzichte van aangedraaide punten.

#### Norm:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

#### Levering:

Telkens 1 borgveertang nr. 719790 gr. J1; J2; J11; J21.

Telkens 1 borgveertang nr. 719890 gr. A1; A2; A11; A21.

#### Opmerking:

Assortiment met koffer zie nr. 700155 gr. 8

### Technische beschrijving

Punt-Ø binnenborgveertangen	1,25; 1,8 mm
-----------------------------	--------------

Voor buitenborgveer-Ø	10 – 25; 19 – 60 mm
Voor binnenborgveer-Ø	12 – 25; 19 – 60 mm
Opgeborgen in	Kunststof koffer
Totale lengte maximaal buitenborgveertangen	130; 140; 175; 185 mm
Aantal tangen	8
Toepassing borgveertangen	Binnenring recht
Toepassing borgveertangen	Buitenring recht
Toepassing borgveertangen	Buitenring gebogen
Toepassing borgveertangen	Binnenring gebogen
Punt-Ø buitenborgveertangen	1,25; 1,8 mm
Totale lengte maximaal binnenborgveertangen	130; 140; 170; 180 mm
Norm	DIN 5256 C en D
Norm	DIN 5254 A en B
Producttype	Borgveertang

## Accessoires

Precisie-borgveertang Type J11	719790 J11
Precisie-borgveertang Type J21	719790 J21
Precisie-borgveertang Type J2	719790 J2
Precisie-borgveertang Type A11	719890 A11
Precisie-borgveertang Type A2	719890 A2
Precisie-borgveertang Type A1	719890 A1
Precisie-borgveertang Type A21	719890 A21
Precisie-borgveertang Type J1	719790 J1