



Handschoenpaar Cut C, Handschoenmaat: 10



Bestelgegevens

Bestelnummer	094660 10
GTIN	4067263113096
Artikelklasse	02H

Omschrijving

Uitvoering:

Handschoenen met nieuwe vezeltechnologie **volledig zonder glas- of staalvezels**. Coating van nitrilschuim. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut C. Snijbestendige handschoenen met snijvastheidsniveau C en **18-gauge-breitechnologie** voor precieze werkzaamheden met hoge snijgevaaren.

Uitvoering promotietekst:

Handschoenen met nieuwe DYTEC® vezeltechnologie **volledig zonder glas- of staalvezels**. Coating van nitrilschuim. Öko-Tex Standard 100.

18-Gauge breitechnologie voor nauwkeurige werkzaamheden met gemiddelde snijgevaaren.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Opmerking promotietekst:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Breitechnologie	18G
Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4342C
Dragermateriaal	Speciaal garen
Coating	Nitrilschuim
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Precisie
Kleur	zwart / grijs
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	C
Producttype	Snijbestendige handschoenen