

**HOLEX****Handschoenpaar Cut D, Handschoenmaat: 11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094661 11
GTIN	4067263116653
Artikelklasse	02H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Handschoenen met nieuwe vezeltechnologie **volledig zonder glas- of staalvezels**. Coating van nitrilschuim. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut D. Snijbestendige handschoenen met snijvastheidsniveau D en **18-gauge-breitechnologie** voor precieze werkzaamheden met hoge snijgevaaren.

**Uitvoering promotietekst:**

Handschoenen met nieuwe DYTEC® vezeltechnologie **volledig zonder glas- of staalvezels**. Coating van nitrilschuim. Öko-Tex Standard 100.

**18-Gauge breitechnologie** voor nauwkeurige werkzaamheden met gemiddelde snijgevaaren.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Opmerking promotietekst:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Breitechnologie	18G
Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4342D
Dragermateriaal	Speciaal garen
Coating	Nitrilschuim
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Precisie
Kleur	zwart / grijs
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	D
Producttype	Snijbestendige handschoenen