



Handschoenpaar Cut D, Handschoenmaat: 9



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 094661 9 |
| GTIN | 4067263116639 |
| Artikelklasse | 02H |

Omschrijving

Uitvoering:

Handschoenen met nieuwe vezeltechnologie **volledig zonder glas- of staalvezels**. Coating van nitrilschuim. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut D. Snijbestendige handschoenen met snijvastheidsniveau D en **18-gauge-breitechnologie** voor precieze werkzaamheden met hoge snijgevaaren.

Uitvoering promotietekst:

Handschoenen met nieuwe DYTEC® vezeltechnologie **volledig zonder glas- of staalvezels**. Coating van nitrilschuim. Öko-Tex Standard 100.

18-Gauge breitechnologie voor nauwkeurige werkzaamheden met gemiddelde snijgevaaren.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Opmerking promotietekst:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Breitechnologie | 18G |
| Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 |
| EN 388 | 4342D |
| Dragermateriaal | Speciaal garen |
| Coating | Nitrilschuim |
| Coatingvariant | Handpalm |
| Toepassingsgebied | Precisie |
| Kleur | zwart / grijs |
| Toepassing | meerdere keren te gebruiken |
| Snijbeschermingsklasse | D |
| Producttype | Snijbestendige handschoenen |