

HOLEX**Handschoenpaar Cut E, Handschoenmaat: 7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094662 7
GTIN	4067263116660
Artikelklasse	02H

Omschrijving**Uitvoering:**

Handschoenen met nieuwe vezeltechnologie **volledig zonder glas- of staalvezels**. Coating van nitrilschuim. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut E. Snijbestendige handschoenen met snijvastheidsniveau E en 15-gauge-breitechnologie voor wisselende werkzaamheden met extreme snijgevaaren.

Uitvoering promotietekst:

Handschoenen met nieuwe DYTEC® vezeltechnologie **volledig zonder glas- of staalvezels**. Coating van nitrilschuim. Öko-Tex Standard 100.

15-gauge breitechnologie voor wisselende werkzaamheden met extreme snijgevaaren.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Opmerking promotietekst:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Breitechnologie	15G
Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4443E
Dragermateriaal	Speciaal garen
Coating	Nitrilschuim
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Allround
Kleur	zwart / grijs
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	E
Producttype	Snijbestendige handschoenen