

**Handschoenpaar Cut E, Handschoenmaat: 9****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094662 9
GTIN	4067263116684
Artikelklasse	02H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Handschoenen met nieuwe vezeltechnologie **volledig zonder glas- of staalvezels**. Coating van nitrilschuim. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut E. Snijbestendige handschoenen met snijvastheidsniveau E en 15-gauge-breitechnologie voor wisselende werkzaamheden met extreme snijgevaaren.

**Uitvoering promotietekst:**

Handschoenen met nieuwe DYTEC® vezeltechnologie **volledig zonder glas- of staalvezels**. Coating van nitrilschuim. Öko-Tex Standard 100.

15-gauge breitechnologie voor wisselende werkzaamheden met extreme snijgevaaren.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Opmerking promotietekst:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Breitechnologie	15G
Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4443E
Dragermateriaal	Speciaal garen
Coating	Nitrilschuim
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Allround
Kleur	zwart / grijs
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	E
Producttype	Snijbestendige handschoenen