

**Handschoenpaar Cut F / A6, Handschoenmaat: 7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094663 7
GTIN	4067263116813
Artikelklasse	02H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Handschoenen met nieuwe vezeltechnologie **volledig zonder glas- of staalvezels**. Coating van nitrilschuim. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut F. Snijbestendige handschoenen met het hoogste EN-ISO snijvastheidsniveau F (conform ANSI A6) en 13-gauge-breitechnologie voor zware werkzaamheden met extreme snijgevaaren.

**Uitvoering promotietekst:**

Handschoenen met nieuwe DYTEC® vezeltechnologie **volledig zonder glas- of staalvezels**. Coating van nitrilschuim. Öko-Tex Standard 100.

Snijvastheidsniveau F (conform ANSI A6) voor zware werkzaamheden met extreme snijgevaaren.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Opmerking promotietekst:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

## Technische beschrijving

Breitechnologie	13G
Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4543F
Dragermateriaal	Speciaal garen
Coating	Nitrilschuim
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Allround
Kleur	zwart / grijs
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	F
Producttype	Snijbestendige handschoenen