

HOLEX**Handschoenpaar Cut F / A8, Handschoenmaat: 10****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 094664 10 |
| GTIN | 4067263116899 |
| Artikelklasse | 02H |

Omschrijving**Uitvoering:**

Handschoenen met nieuwe vezeltechnologie **volledig zonder glas- of staalvezels**. Coating van nitrilschuim. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut F. Snijbestendige handschoenen met het hoogste EN-ISO snijvastheidsniveau F (conform ANSI A8) voor zware werkzaamheden met extreme snijgevaaren.

Uitvoering promotietekst:

Handschoenen met nieuwe DYTEC® vezeltechnologie **volledig zonder glas- of staalvezels**. Coating van nitrilschuim. Öko-Tex Standard 100.

Snijvastheidsniveau F (conform ANSI A8) voor zware werkzaamheden met extreme snijgevaaren.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Opmerking promotietekst:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Breitechnologie | 10G |
| Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 |
| EN 388 | 4543F |
| Dragermateriaal | Speciaal garen |
| Coating | Nitrilschuim |
| Coatingvariant | Handpalm |
| Toepassingsgebied | Heavy Duty |
| Kleur | zwart / grijs |
| Toepassing | meerdere keren te gebruiken |
| Snijbeschermingsklasse | F |
| Producttype | Snijbestendige handschoenen |