



## Led-accustraler, Wattage: 13



### Bestelgegevens

Bestelnummer	081285 13
GTIN	5708997362013
Artikelklasse	08C

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Robuuste led-straler met stootvaste aluminium behuizing en rubberen beschermrand.

- **Zacht, schaduwarm en niet-verblindend licht met geringe warmteontwikkeling.**
- **Hoge lichtopbrengst, laag energieverbruik.**
- **Goedgekeurd voor gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes.**

**NOVA "For Life" accustraler** met geïntegreerde draaggreep en 5-traps dimfunctie.

- **Nieuw, bijgewerkt design met zeer efficiënte multi-leds.**
- **Nieuwe OPTILight-functie voor optimale lichtopbrengst en superieure brandduur.**
- **Compact en duurzaam voor veeleisende werkomgevingen.**

#### Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

#### Levering:

Inclusief USB-laadkabel en netadapter.

### Technische beschrijving

Energievoorziening	Netvoeding
Totale lengte	163 mm

## Gegevensblad

Totale hoogte	163 mm
Lichtstroom	200 - 2000 lm
Wattage	13 W
Totale breedte	63 mm
Accutype	Lithium-ion
IP-klasse	IP 67