



Led-straler, 230 V, Wattage: 43W



Bestelgegevens

Bestelnummer	081245 43
GTIN	5708997362037
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste led-stralers met stootvaste aluminium behuizing en rubberen beschermrand.

- **Zacht, schaduwarm en niet-verblindend licht met geringe warmteontwikkeling.**
- **Hoge lichtopbrengst, laag energieverbruik.**
- **Goedgekeurd voor gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes.**

NOVA "For Life" led-straler met geïntegreerde draaggreep en 5-traps dimfunctie.

- **Nieuw, bijgewerkt design met zeer efficiënte multi-leds.**
- **Nieuwe OPTILight-functie voor optimale lichtopbrengst en superieure brandduur.**
- **Compact en duurzaam voor veeleisende werkomgevingen.**

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Technische beschrijving

Totale hoogte	262 mm
Totale breedte	87 mm
Lichtstroom	600 - 6000 lm
Aansluitkabel lengte	5 m

IP-klasse	IP 67
Totale lengte	267 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Gewicht	2660 g
Productnaamattribuut	230 V
Producttype	Straler