



Led-hoofdlamp met accu, Type: I-VIEW



Bestelgegevens

Bestelnummer	081446 I-VIEW
GTIN	5708997362129
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte en krachtige led-hoofdlamp met brede lichtkegel voor een optimale verlichting van het gehele werkgebied. Nieuwe, zeer efficiënte multi-leds en nieuwe **OPTILight-functie** voor optimale lichtopbrengst en brandduur. Contactloos in-/uitschakelen dankzij een sensorsysteem. Traploze dimfunctie van 10 – 100%.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief USB-laadkabel.

Technische beschrijving

Lichtstroom	40 - 400 lm
Gewicht	240 g
Energievoorziening	Netvoeding
Accutype	Lithium-ion
Brandduur	1,25 - 19 h
Fabrikantnummer	I-VIEW
IP-klasse	IP 65
Aantal inbegrepen accu's	1
Producttype	Hoofdlamp

