



## Led-accustaaflamp, Totale lengte: 240mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	081406 240
GTIN	5708997362105
Artikelklasse	08C

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Vouwbare 3-in-1 **werklamp "For Life"** in een nieuw design met zeer efficiënte multi-leds. Extreem slank en compact design. Maakt inspectie en verlichting mogelijk op moeilijk toegankelijke en krappe plaatsen. Nieuwe **OPTILight-functie** voor optimale lichtopbrengst en brandduur. Volledig gevouwen, in zakformaat, werkt de lamp zoals een traditionele handlamp. Extra spotlight en twee lichtstanden (50 of 100 %). Sterke, ingebouwde magneet en haak.

#### Functie:

IP30: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing > 2,5$  mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

### Technische beschrijving

Totale lengte	240 mm
Brandduur stand 2	5 h
Lichtstroom	200 lm
Aantal inbegrepen accu's	1

Energievoorziening	Netvoeding
Lichtbron	Led-module
IP-klasse	IP 30
Lichtstroom stand 2	100 lm
Accutype	Lithium-ion
Gewicht	100 g
Brandduur	2,5 h
Producttype	Staaflamp