

## Afkeur-ringkaliber, Type: A



### Bestelgegevens

Bestelnummer	484038 A
GTIN	4067263129844
Artikelklasse	48B

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Van eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en fijn gelept. Ringen met tussenmaat en ISO-passing bijv. nr. 484037 **5,56 h6** of tolerantiewaarde bijv. nr. 484037 **28 + 0,01 / -0,02**.

**Toepassing:**

Gladde ringen voor het kalibreren van de buitendiameter.

**Norm:**

Nach **DIN 2254-A**.

**Opmerking:**

Bij bestelling de exacte nominale  $\varnothing$ -maat met tolerantieveld (a – zc) en kwaliteit (6 – 13) of tolerantiewaarde ( $\pm$ ) opgeven. Kalibers voor basistolerantiegraad 5 en fijnere toleranties op aanvraag mogelijk.

### Technische beschrijving

Kwaliteit	6
Kwaliteit	7
Kwaliteit	8

Kwaliteit	9
Kwaliteit	10
Kwaliteit	11
Kwaliteit	12
Kwaliteit	13
Materiaal	Kaliberstaal
Norm	DIN 2254-A
Nominale maat	3 - 3,999 mm
Tolerantieveld	a
Tolerantieveld	b
Tolerantieveld	c
Tolerantieveld	cd
Tolerantieveld	d
Tolerantieveld	e
Tolerantieveld	ef
Tolerantieveld	f
Tolerantieveld	fg
Tolerantieveld	g
Tolerantieveld	h
Tolerantieveld	j
Tolerantieveld	js
Tolerantieveld	k
Tolerantieveld	m
Tolerantieveld	n
Tolerantieveld	p
Tolerantieveld	r
Tolerantieveld	s
Tolerantieveld	t
Tolerantieveld	u

Tolerantieveld	v
Tolerantieveld	x
Tolerantieveld	y
Tolerantieveld	z
Tolerantieveld	za
Tolerantieveld	zb
Tolerantieveld	zc
Kalibratie	L7
Producttype	Instelring

### Dienstverlening

KalibratieInstelring Maximale Ø 50 mm	028400 50
DAkKS-kalibratieInstelring maximale Ø 50 mm	028470 50