

Afkeur-ringkaliber, Type: B



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 484038 B |
| GTIN | 4067263129851 |
| Artikelklasse | 48B |

Omschrijving

Uitvoering:

Van eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en fijn gelept. Ringen met tussenmaat en ISO-passing bijv. nr. 484037 **5,56 h6** of tolerantiewaarde bijv. nr. 484037 **28 + 0,01 / -0,02**.

Toepassing:

Gladde ringen voor het kalibreren van de buitendiameter.

Norm:

Nach **DIN 2254-A**.

Opmerking:

Bij bestelling de exacte nominale \varnothing -maat met tolerantieveld (a – zc) en kwaliteit (6 – 13) of tolerantiewaarde (\pm) opgeven. Kalibers voor basistolerantiegraad 5 en fijnere toleranties op aanvraag mogelijk.

Technische beschrijving

| | |
|----------------|---|
| Tolerantieveld | a |
| Tolerantieveld | b |
| Tolerantieveld | c |

| | |
|----------------|--------------|
| Tolerantieveld | cd |
| Tolerantieveld | d |
| Tolerantieveld | e |
| Tolerantieveld | ef |
| Tolerantieveld | f |
| Tolerantieveld | fg |
| Tolerantieveld | g |
| Tolerantieveld | h |
| Tolerantieveld | j |
| Tolerantieveld | js |
| Tolerantieveld | k |
| Tolerantieveld | m |
| Tolerantieveld | n |
| Tolerantieveld | p |
| Tolerantieveld | r |
| Tolerantieveld | s |
| Tolerantieveld | t |
| Tolerantieveld | u |
| Tolerantieveld | v |
| Tolerantieveld | x |
| Tolerantieveld | y |
| Tolerantieveld | z |
| Tolerantieveld | za |
| Tolerantieveld | zb |
| Tolerantieveld | zc |
| Nominale maat | 4 - 9,999 mm |
| Kwaliteit | 6 |
| Kwaliteit | 7 |
| Kwaliteit | 8 |

| | |
|-------------|--------------|
| Kwaliteit | 9 |
| Kwaliteit | 10 |
| Kwaliteit | 11 |
| Kwaliteit | 12 |
| Kwaliteit | 13 |
| Norm | DIN 2254-A |
| Materiaal | Kaliberstaal |
| Kalibratie | L7 |
| Producttype | Instelring |

Dienstverlening

| | |
|---|-----------|
| Kalibratieinstelring Maximale Ø 50 mm | 028400 50 |
| DAkKS-kalibratieinstelring maximale Ø 50 mm | 028470 50 |