


## Afkeur-ringkaliber, Type: C



### Bestelgegevens

Bestelnummer	484038 C
GTIN	4067263129868
Artikelklasse	48B

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Van eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en fijn gelept. Ringen met tussenmaat en ISO-passing bijv. nr. 484037 **5,56 h6** of tolerantiewaarde bijv. nr. 484037 **28 + 0,01 / -0,02**.

**Toepassing:**

Gladde ringen voor het kalibreren van de buitendiameter.

**Norm:**

Nach **DIN 2254-A**.

**Opmerking:**

Bij bestelling de exacte nominale Ø-maat met tolerantieveld (a – zc) en kwaliteit (6 – 13) of tolerantiewaarde (±) opgeven. Kalibers voor basistolerantiegraad 5 en fijnere toleranties op aanvraag mogelijk.

### Technische beschrijving

Tolerantieveld	a
Tolerantieveld	b
Tolerantieveld	c

Tolerantieveld	cd
Tolerantieveld	d
Tolerantieveld	e
Tolerantieveld	ef
Tolerantieveld	f
Tolerantieveld	fg
Tolerantieveld	g
Tolerantieveld	h
Tolerantieveld	j
Tolerantieveld	js
Tolerantieveld	k
Tolerantieveld	m
Tolerantieveld	n
Tolerantieveld	p
Tolerantieveld	r
Tolerantieveld	s
Tolerantieveld	t
Tolerantieveld	u
Tolerantieveld	v
Tolerantieveld	x
Tolerantieveld	y
Tolerantieveld	z
Tolerantieveld	za
Tolerantieveld	zb
Tolerantieveld	zc
Kwaliteit	6
Kwaliteit	7
Kwaliteit	8
Kwaliteit	9

Kwaliteit	10
Kwaliteit	11
Kwaliteit	12
Kwaliteit	13
Norm	DIN 2254-A
Materiaal	Kaliberstaal
Nominale maat	10 - 14,999 mm
Kalibratie	L7
Producttype	Instelring

### Dienstverlening

Kalibratieinstelring Maximale Ø 50 mm	028400 50
DAkKS-kalibratieinstelring maximale Ø 50 mm	028470 50