

**DC.T 11T304, Soort: SW05****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260386 SW05
GTIN	4960664629619
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DC.T 11T304 SW05 Soort: SW05
Spaanbreker: MQ
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,1 - 1 mm
Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 40 - 100 m/min

Technische beschrijving

Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	40 - 100 m/min
Hoofdtoepassing	Ti
Snijdiepte a_p	0,1 - 1 mm
Spaanbreker	MQ
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Snedecndities	continu

Soort	SW05
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T304
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien