


TNMG 220404, Soort: CA510

Bestelgegevens

Bestelnummer	251586 CA510
GTIN	4960664699421
Artikelklasse	25E

Omschrijving

TNMG 220404 CA510 Soort: CA510

Spaanbreker: PS

Snijdiepte a_p : 1 - 4,5 mm

Voeding f : 0,15 - 0,6 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 450 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	PS
Snedeccondities	continu
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 450 m/min
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	1 - 4,5 mm
Soort	CA510

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TNMG 220404
Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien