



Accu-haakse slijper GWS, Type: GWS18-10SC



Bestelgegevens

Bestelnummer	077120 GWS18-10SC
GTIN	3165140960878
Artikelklasse	03C

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige **haakse 18V-accuslijper**.

- **Dezelfde prestaties als slijper met kabel met 1000 watt dankzij een borstelloze motor en een ProCore 18 V-accu.**
- **Drop Control, KickBack Control en Intelligent Brake System zorgen voor een maximale gebruikersbescherming en optimaal comfort.**
- **Bluetooth-module voor aanpassing via Toolbox-app. Gebruikersinterface voor actief-gereedschapsfeedback en toerentalkeuze.**

Levering:

Inclusief 2x ProCORE 18V-accu, opnameflens, lader, snelspanmoer, 1x Bluetooth Low Energy-module GCY 42 Professional, beschermkap en L-BOXX.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073854 en nr. 073866.

Technische beschrijving

Maximale vibratie volgens EN	6 m/s ²
Accuspanning	18 V
Maximale schijf-Ø	125 mm
Elektronische toerentalkeuze	ja

Aansluiting	Bluetooth-interface
Herstartblokkering	ja
Accutype	Lithium-ion
Maximaal toerental	9000 min ⁻¹
Aantal inbegrepen accu's	0
Kickbackstop	ja
Overbelastingsbeveiliging	ja
Energievoorziening	Netvoeding
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Maximale doorslijpdiepte	34 mm
Fabrikantnummer	GWS 18V-10 SC
Dodemansschakeling	nee
Gewicht	2 kg
Zachte aanloop	nee
Motortype	Borstelloos
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Producttype	Haakse slijper