



Kabelschaar, Totale lengte: 225mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	730090 225
GTIN	4003773088882
Artikelklasse	73F

Omschrijving

Uitvoering:

Kop met sikkelvormige snijkanten. Gebruineerde schaar, grepen met kunststof bekleed. Snijdt glad en zuiver zonder platdrukken. **Twee snijbereiken:** De getrapte hoofdsnijkant houdt tijdens het snijden kleinere en grotere kabels zo dicht mogelijk bij de scharnieren; de voorste snijkant dient voor het stapsgewijs doorsnijden "knabbelen" van zeer grote kabels. **Enorme capaciteit:** snijdt eendradige kabels door van koper of aluminium tot 35 mm², meerdradig tot 70 mm² en fijndradig tot 120 mm².

Toepassing:

Voor het snijden van koper- en aluminiumkabels.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed.

Technische beschrijving

Snijcapaciteit tot Ø	23 mm
Snijcapaciteit	120 mm ²
totale lengte	225 mm
Producttype	Schaar