



## Kabelschaar VDE-geïsoleerd met VDE-isolatie, Totale lengte: 225mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	730350 225
GTIN	4003773089964
Artikelklasse	73F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Grepen met **isolatie tot 1000 Volt volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Grepen met meercomponenten-bekleding. Kop met sikkelvormige snijkanten. Schaar gebruikerd. Snijdt glad en zuiver zonder platdrukken. **Twee snijbereiken:** De getrapte hoofdsnijkant houdt tijdens het snijden kleinere en grotere kabels zo dicht mogelijk bij de scharnieren; de voorste snijkant dient voor het stapsgewijs doorsnijden "knabbelen" van zeer grote kabels. **Enorme capaciteit:** snijdt eendradige kabels door van koper of aluminium tot 35 mm<sup>2</sup>, meerdradig tot 70 mm<sup>2</sup> en fijndradig tot 120 mm<sup>2</sup>.

#### Toepassing:

Voor het snijden van koper- en aluminiumkabels.

#### Materiaal:

**Speciaal gereedschapsstaal**, matrijsgesmeed.

### Technische beschrijving

Snijcapaciteit tot Ø	23 mm
Snijcapaciteit	120 mm <sup>2</sup>
totale lengte	225 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep	Meercomponenten-bekleding
Bediening	mechanisch, eenhands

Materiaal	Speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, gesmeed, oliegehard
Oppervlak	verchroomd
met openingsveer	nee
Producttype	Schaar