



## TWIN-T40 afleesinstrument, Type: T40



### Bestelgegevens

Bestelnummer	405571 T40
GTIN	2050002081161
Artikelklasse	45A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Afleesinstrument voor meetwaarden met goed afleesbaar 7 inch kleurentouchscreen. Weergave van 1 of 2 metingen gelijktijdig mogelijk via de 2 aansluitingen voor inductieve meettasters of de beide USB-ingangen. 4 weergavemodi zijn beschikbaar voor een optimale aflezing van de resultaten. TESA-meettasters worden automatisch herkend. Dynamisch meten gegarandeerd dankzij de registratie van ruwe gegevens van 4300 / seconde.

#### Functie:

- **Basisformules (+A, -A, +B, -B en combinaties van A en B).**
- **Dynamische metingen (min., max., max.-min., gemiddelde enz.).**
- **Instelbare toleranties met OK/ NOK-weergave.**
- **Functie voor classificatie geïntegreerd (8 max.).**
- **Gegevensuitvoer via RS232, USB of Bluetooth®.**

### Technische beschrijving

IP-klasse	IP 65
Display	155 × 87
Lengte	112 mm
Meetbereik	5000 µm
Hoogte	119 mm

Breedte	190 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Aflezingsomschakelaar	mm / inch
Aansluiting	TESA Link Connector TLC
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Producttype	Afreesinstrument