

**Doppenset, 1/4 inch-vierkant, inch 27-delig, Aantal delen: 27****Bestelgegevens**

Bestelnummer	630046 27
GTIN	4067263116967
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Aandrijf- en verbindingdelen volgens DIN 3122/ 3123. Alle onderdelen in kunststof boxen.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Levering:**

Doppen 6-kant: 11 st. vergelijkbaar met nr. 631022 gr. 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 inch

6-Kant doppen lang: 10 st. vergelijkbaar met nr. 631417 gr. 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2 inch

Dwarsgreep: 1 St. vergelijkbaar met nr. 633029

Opsteekhandvat: 1 St. vergelijkbaar met nr. 632840 gr. 150

Verlengstukken: 2 St. vergelijkbaar met nr. 632420 gr. 50; 100

Cardangewricht: 1 St. vergelijkbaar met nr. 633520

Ratel: 1 St. vergelijkbaar met nr. 632090

Opbergen: Box ABS-kunststof

**Technische beschrijving**

Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	6-kant-dopsleutel
Aantal delen	27
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	5/32-9/16 inch

Verpakking	Kunststof box
Lengte	280 mm
Breedte	176 mm
Hoogte	66 mm
Producttype	Wielmoersleutel