

**Dopsleutelassortiment, 1/2 inch-vierkant, inch 20-delig, Aantal delen: 20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	630051 20
GTIN	4067263116981
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Aandrijf- en verbindingsdelen volgens DIN 3122/ 3123. Alle onderdelen in kunststof boxen.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen 12-kant: 15 St. vergelijkbaar met nr. 642122

Gr. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4 inch

Dwarsgreep: 1 St. vergelijkbaar met nr. 641320 gr. 295

Verlengstukken: 2 St. vergelijkbaar met nr. 641020 gr. 125; 250

Cardangewricht: 1 St. vergelijkbaar met nr. 641620

Ratel: 1 St. vergelijkbaar met nr. 640190

Opbergen: Box ABS-kunststof

Technische beschrijving

Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel	3/8-1.1/4 inch
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Aantal delen	20
Verpakking	Kunststof box

Lengte	350 mm
Breedte	302 mm
Hoogte	84 mm
Producttype	Wielmoersleutel