

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251706 25/16
GTIN	4045197651020
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Functiebreedte L ₄	32 mm
geschikte wisselplaat	VN.. 1604..
Plaatafmeting	16 mm
Schroef voor spanklemstuk	259021 1
ISO-code houder	MVJNR/L 2525M16
Onderlegplaat	259031 39
Spanklemstuk	259038 2
Schachtgrootte	25 mm
Schroef voor onderlegplaat	259025 3
Koplengte L ₁	32 mm
Totale lengte L	150 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Schroef voor spanklemstuk Type 1	259021 1
Schroef voor onderlegplaat Type 3	259025 3
Onderlegplaat Type 39	259031 39
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Spanklemstuk Type 2	259038 2
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500