

**Garant****DC.T 070204, Soort: HB7020**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260452 HB7020
GTIN	4045197699701
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DC.T 070204 HB7020 Soort: HB7020  
Spaanbreker: SM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

## Technische beschrijving

Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	SM
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien