

**metabo****Compressor voor de vakman, Type: 700/90D****Bestelgegevens**

Bestelnummer	079842 700/90D
GTIN	4007430244833
Artikelklasse	03D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Krachtige en robuuste compressor voor veeleisende toepassingen. Extreem hoog vermogen en lange levensduur.

**Technische beschrijving**

Netspanning	380-415 V
Volume drukketel	90 l
Wattage	4 kW
Fabrikantnummer	700/90D
Maximale druk (lucht)	11 bar
Breedte	520 mm
Hoogte	1110 mm
Maximale vulcapaciteit	520 l/min
Gewicht	119 kg

Maximale aanzuigcapaciteit	650 l/min
Lengte	1188 mm
Energievoorziening	Door middel van perslucht aangedreven
Producttype	Compressor