

metabo

Compressor voor de vakman, Type: 400/50D



Bestelgegevens

Bestelnummer	079842 400/50D
GTIN	4007430244468
Artikelklasse	03D

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige en robuuste compressor voor veeleisend gebruik met instrumentenbord en riemaandrijving.

Technische beschrijving

Maximale aanzuigcapaciteit	400 l/min
Maximale druk (lucht)	10 bar
Fabrikantnummer	400/50D
Netspanning	380-415 V
Wattage	2,2 kW
Hoogte	817 mm
Breedte	410 mm
Lengte	1050 mm
Volume drukketel	50 l
Maximale vulcapaciteit	360 l/min

Gewicht	73 kg
Producttype	Compressor