

**Perslucht-bandschuurmachine, Type: 3260D12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	079570 3260D12
GTIN	015451689629
Artikelklasse	03R

**Omschrijving****Uitvoering:**

Robuuste bandschuurmachines voor professioneel gebruik.

- **360° zwenkbare schuurkop**
- **Eenvoudige wissel van slijpmiddelen en contactarm**
- **Eenvoudig en robuust design**

Schuurbedmaat 13×305 mm

**Levering:**

1 Contactarm, schuurband 13×305 mm.

**Technische beschrijving**

Persluchtaansluiting	1/4 inch
Gewicht	0,77 kg
Bandlengte	305 mm
Maximale luchtbehoefte	1020 l/min
Maximaal toerental	26000 min <sup>-1</sup>
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Fabrikantnummer	3260D12
Afgegeven vermogen	300 W

Bandbreedte	13 mm
Geluidsproductie	81,5 dB(A)
Draadaansluiting	NPT
Energievoorziening	Door middel van perslucht aangedreven
Producttype	Bandschuurmachine