



## Perslucht-bandschuurmachine, Type: 3260D12K



### Bestelgegevens

Bestelnummer	079570 3260D12K
GTIN	015451689674
Artikelklasse	03R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Robuuste bandschuurmachines voor professioneel gebruik.

- **360° zwenkbare schuurkop**
- **Eenvoudige wissel van slijpmiddelen en contactarm**
- **Eenvoudig en robuust design**

Schuurbandmaat 3×305 mm, 8×305 mm, 13×305 mm, 16×305 mm

#### Levering:

4 contactarmen, schuurband 3×305 mm, 8×305 mm, 13×305 mm, 16×305 mm.

### Technische beschrijving

Geluidsproductie	81,5 dB(A)
Bandbreedte	3, 13 16-19 mm
Draadaansluiting	NPT
Gewicht	0,77 kg
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Maximale luchtbehoefte	1020 l/min
Bandlengte	305 mm

Fabrikantnummer	3260D12K
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Afgegeven vermogen	300 W
Maximaal toerental	26000 min <sup>-1</sup>
Energievoorziening	Door middel van perslucht aangedreven
Producttype	Bandschuurmachine

---

## Accessoires

Perslucht-bandschuurmachine Type 3260D12	079570 3260D12
--	----------------