

**Perslucht-bandschuurmachine, Type: 4200D24****Bestelgegevens**

Bestelnummer	079570 4200D24
GTIN	015451689636
Artikelklasse	03R

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste bandschuurmachines voor professioneel gebruik.

- **360° zwenkbare schuurkop**
- **Eenvoudige wissel van slijpmiddelen en contactarm**
- **Eenvoudig en robuust design**

Schuurbedmaat 13x610 mm

Levering:

1 Contactarm, schuurband 13x610 mm.

Technische beschrijving

Bandlengte	610 mm
Afgegeven vermogen	400 W
Geluidsproductie	78 dB(A)
Maximale luchtbehoefte	1260 l/min
Gewicht	1,39 kg
Bandbreedte	13 mm
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	NPT
Maximaal toerental	20000 min ⁻¹

Fabrikantnummer	4200D24
Energievoorziening	Door middel van perslucht aangedreven
Producttype	Bandschuurmachine