

Aanbouwstelling met schuine legborden, Breedte 1300 mm, Diepte: 500mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	990606 500
GTIN	4058255012701
Artikelklasse	96P

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan beide zijden te gebruiken schuinvak-/kanbanstelling, ideaal voor first-in-first-out-opslag, omdat voorraadartikelen via de gladde verzinkte legborden snel bereikbaar zijn.

T-profielframe en legbord verzinkt. Met een **maximale vakbelasting van 150 kg per schuin legbord** leverbaar. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Snelle opbouw dankzij eenvoudig insteekbare uitvoering. Aan beide zijden te gebruiken. **Veldbelasting: 1300 kg.**

Opbouwmaat aanbouwstelling: 1306 mm.

Horizontale scheidingsgeleiders kunnen worden versteld in een raster van 50 mm. De voorste lengteregel is 15 mm hoger waardoor eruit vallen van de artikelen wordt voorkomen.

Omschrijving:**Opbouwmaten:**

Basisstelling: Nominale lengte + 60mm

Aanbouwstelling: Nominale lengte + 6 mm

Framediepte totaal: Nominale diepte + 36 mm

Toepassing:

opslag van kunststof bakken, open magazijnbakken, dozen enz.

Levering:

7 Schuine legborden met elk 8 scheidingsgeleiders, 2 lengteregels, 2 zijgeleiders en 1 recht afdekbord, inclusief klemvoeten.

Opmerking:

- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.**
- **Geschikte vloerverankering nr. 990854.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

Technische beschrijving

Hoogte	2000 mm
Klantmontage	ja
Stellingbreedte	1300 mm
Aantal legborden	7
Stellinghoogte	2000 mm
Diepte	536 mm
Stellingdiepte	500 mm
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte	1306 mm
Maximale veldbelasting	1300 kg
Breedte	1306 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	150 kg
Legbord dikte	25 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Materiaal	verzinkt
Productnaamattribuut	Breedte 1300 mm
Producttype	Schuinvakstelling