

**Aanbouwstelling met schuine legborden, Breedte 1300 mm, Diepte: 600mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	990606 600
GTIN	4058255012725
Artikelklasse	96P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Aan beide zijden te gebruiken schuinvak-/kanbanstelling, ideaal voor first-in-first-out-opslag, omdat voorraadartikelen via de gladde verzinkte legborden snel bereikbaar zijn.

T-profielframe en legbord verzinkt. Met een **maximale vakbelasting van 150 kg per schuin legbord** leverbaar. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Snelle opbouw dankzij eenvoudig insteekbare uitvoering. Aan beide zijden te gebruiken. **Veldbelasting: 1300 kg.**

Opbouwmaat aanbouwstelling: 1306 mm.

Horizontale scheidingsgeleiders kunnen worden versteld in een raster van 50 mm. De voorste lengteregel is 15 mm hoger waardoor eruit vallen van de artikelen wordt voorkomen.

**Omschrijving:****Opbouwmaten:**

**Basisstelling:** Nominale lengte + 60mm

**Aanbouwstelling:** Nominale lengte + 6 mm

**Framediepte totaal:** Nominale diepte + 36 mm

**Toepassing:**

opslag van kunststof bakken, open magazijnbakken, dozen enz.

**Levering:**

7 Schuine legborden met elk 8 scheidingsgeleiders, 2 lengteregels, 2 zijgeleiders en 1 recht afdekbord, inclusief klemvoeten.

**Opmerking:**

- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.**
- **Geschikte vloerverankering nr. 990854.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

### Technische beschrijving

Klantmontage	ja
Breedte	1306 mm
Aantal legborden	7
Hoogte	2000 mm
Diepte	636 mm
Stellinghoogte	2000 mm
Maximale veldbelasting	1300 kg
Stellingdiepte	600 mm
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte	1306 mm
Stellingbreedte	1300 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	150 kg
Legbord dikte	25 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Materiaal	verzinkt
Productnaamattribuut	Breedte 1300 mm
Producttype	Schuinvakstelling