

Aanbouwstelling met schuine legborden, Breedte 1300 mm, Diepte: 800mm**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 990606 800 |
| GTIN | 4058255012749 |
| Artikelklasse | 96P |

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan beide zijden te gebruiken schuinvak-/kanbanstelling, ideaal voor first-in-first-out-opslag, omdat voorraadartikelen via de gladde verzinkte legborden snel bereikbaar zijn.

T-profielframe en legbord verzinkt. Met een **maximale vakbelasting van 150 kg per schuin legbord** leverbaar. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Snelle opbouw dankzij eenvoudig insteekbare uitvoering. Aan beide zijden te gebruiken. **Veldbelasting: 1300 kg.**

Opbouwmaat aanbouwstelling: 1306 mm.

Horizontale scheidingsgeleiders kunnen worden versteld in een raster van 50 mm. De voorste lengteregel is 15 mm hoger waardoor eruit vallen van de artikelen wordt voorkomen.

Omschrijving:**Opbouwmaten:**

Basisstelling: Nominale lengte + 60mm

Aanbouwstelling: Nominale lengte + 6 mm

Framediepte totaal: Nominale diepte + 36 mm

Toepassing:

opslag van kunststof bakken, open magazijnbakken, dozen enz.

Levering:

7 Schuine legborden met elk 8 scheidingsgeleiders, 2 lengteregels, 2 zijgeleiders en 1 recht afdekbord, inclusief klemvoeten.

Opmerking:

- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.**
- **Geschikte vloerverankering nr. 990854.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

Technische beschrijving

| | |
|---|-------------------|
| Stellingdiepte | 800 mm |
| Aantal legborden | 7 |
| Diepte | 836 mm |
| Opbouwmaat aanbouwstelling breedte | 1306 mm |
| Stellingbreedte | 1300 mm |
| Breedte | 1306 mm |
| Klantmontage | ja |
| Maximale veldbelasting | 1300 kg |
| Stellinghoogte | 2000 mm |
| Hoogte | 2000 mm |
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 150 kg |
| Legbord dikte | 25 mm |
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm |
| Montage-uitvoering | Inhaakstelling |
| Materiaal | verzinkt |
| Productnaamattribuut | Breedte 1300 mm |
| Producttype | Schuinvakstelling |