

**TNMG 160408, Soort: CA510****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251583 CA510
GTIN	4960664699209
Artikelklasse	25E

Omschrijving

TNMG 160408 CA510 Soort: CA510

Spaanbreker: PS

Snijdiepte a_p : 1 - 4,5 mm

Voeding f : 0,15 - 0,6 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 450 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 450 m/min
Snijdiepte a_p	1 - 4,5 mm
Spaanbreker	PS
Snedeccondities	continu
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,8 mm
Soort	CA510

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien